



## Profesionali pneumatinė tepalinė su antgaliu, Turinys: 62ml



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	083557 62
GTIN	4024937040218
Produktų klasė	08H

### Aprašymas

#### Modelis:

Aukštos kokybės cinkuoti didelės užspaudimo jėgos spaustuvai yra **100% sandarūs**. Paskirtis: Esant mažesnio tepimo reikalavimams transporto priemonių ir mašinų pramonėje. Švariam transportavimui įrankių dėžėse arba transporto priemonėse bei mašinose įrengtame įrankių laikymo skyriuje. Tėkmės sparta: maks. 0,3 cm<sup>3</sup>/eiga. Spaudimas: maks. 250 bar tinka vidutinės konsistencijos (2 klasės) tepalams ir labai klampioms alyvoms.

### Techninis aprašymas

Turinys	62 ml
Antgalio tipas	Smailas
Visas ilgis	170 mm
Ø tepalinės	30,5 mm
Darbinis slėgis	250 bar
Indo medžiaga	Juodintas plienas

Produkto rūšis

Tepalinė