




## Flanšas su kūginiu tvirtinimu ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kūgiui: 315/8 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	317700 315/8
GTIN	4019208028583
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Modelis:

Tiksliai apdirbtas iš visų pusių.

#### Paskirtis:

**Montavimui** ant tekinimo griebtuvo su cilindrinu tvirtinimu laikikliu pagal DIN 6350 A.

**Tekinimo griebtuvas su įtrauktu kūginiu tvirtinimu yra užtraukiamas.dėl mažos iškišos.**

Suklio galvutėms **ASA B 5.9 modelis D 1** (Camlock) ir **DIN 55029**.

#### Apdirbama medžiaga:

Ketus.

Kūgio Ø d<sub>2</sub>: 139,735 mm

Storis B: 39 mm

Camlock varžtų skaičius: 6

### Techninis aprašymas

Camlock varžtų skaičius	6
Storis B	39 mm
Kūgio Ø d <sub>2</sub>	139,735 mm

Kūgio dydis	8
Išorinis $\varnothing d_1$	315 mm
Produkto rūšis	Tekinimo griebtuvo priedai