

Garant
Hidraulinis patronas HT, HSK-A 100 trumpas, Užveržimo Ø D1: 12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	307555 12
GTIN	4045197586971
Produktų klasė	31H

Aprašymas
Modelis:

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135 - 302187.

Pastaba:

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Techninis aprašymas

tinkama pereinamoji įvorė	302140; 302135
---------------------------	----------------

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm
Naudingasis ilgis L ₁	56 mm
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Išorinis Ø D	52,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpas
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302135 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302135 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302140 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302140 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302135 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302135 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302140 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 3 mm

302140 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 5 mm

302140 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 4 mm

302135 4