



Hidraulinis patronas HPH, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307610 20
GTIN	2050001671158
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija padidina bendrą standumą.
- Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Galimas ašinis reguliavimas
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180, 12; 20 ir 32.dydžiams.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Ø D₃: 48 mm

Ø D₂: 42 mm

Išorinis Ø D: 52,5 mm

L₁: 74 mm

L₂: 45 mm

Techninis aprašymas

L ₁	74 mm
Ø D ₃	48 mm
perduodamas sukimo momentas M _D	500 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Ø D ₂	42 mm
L ₂	45 mm
Svoris	1,5 kg
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Sriegis M	M16×1
Išorinis Ø D	52,5 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 6 mm	302160 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 14 mm	302160 14
	302155 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 14 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 3 mm

302160 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 12 mm

302160 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 4 mm

302160 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 16 mm

302155 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 3 mm

302155 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 6 mm

302155 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 5 mm

302160 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 4 mm

302155 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 12 mm

302155 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 10 mm

302155 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 8 mm

302160 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 5 mm

302155 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 10 mm

302160 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 16 mm

302160 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 8 mm

302155 8