

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 40, Užveržimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307950 10
GTIN	4045197376886
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID/Balluffchip anga.**

GARANT: - HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Frezų ir grąžtų, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304755.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	24 mm
Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis Ø D	32 mm
Laikiklis	HSK-A 40
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1