

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 63 yp. trumpas, Užveržimo Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308165 12
GTIN	4045197468673
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

**GARANT:** HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

**Ultra trumpas:** tvirtesnis ir atsparesnis vibracijai. Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir geresnė paviršiaus kokybė. Nereguliuojamo ilgio.

Su **uždromais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotas, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Išorinis $\varnothing D$	33 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Laikiklis	HSK-A 63 yp. trumpas
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo $\varnothing 9,1-12$ mm	354236 9,1-12
Apatinė spintelė	354290
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo $\varnothing 6-12$ mm	354240 6-12
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo $\varnothing 9,1-12$ mm	354235 9,1-12
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1