



## Hidraulinis patronas HPH, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	307610 25
GTIN	2050001671202
Produktų klasė	33W

### Aprašymas

#### Modelis:

- Optimizuota konstrukcija padidina bendrą standumą.
- Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Galimas ašinis reguliavimas
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

#### Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

#### Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180, 12; 20 ir 32.dydžiams.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 120 mm

Ø D<sub>3</sub>: 57 mm

Ø D<sub>2</sub>: 51 mm

Išorinis Ø D: 53 mm

L<sub>1</sub>: 94 mm

L<sub>2</sub>: 62 mm

## Techninis aprašymas

Svoris	2,1 kg
Užspaudimo $\varnothing D_1$	25 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
$\varnothing D_2$	51 mm
$L_1$	94 mm
perduodamas sukimo momentas $M_D$	650 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
$L_2$	62 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Sriegis M	M16×1
Išorinis $\varnothing D$	53 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63	309880 63
--	-----------