

**Flanšo ruošinys griebtuvui su cilindrinu tvirtinimu, Išorinis Ø D: 92 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

317000 92

GTIN

4019208002941

Produktų klasė

33R

Aprašymas**Modelis:**

Išlietas, neapdirbtas, su reikiama matmenų užlaida galutiniam apdirbimui.

Paskirtis:

Tvirtinti **tekinimo griebtuvus su cilindrine fiksavimo kiauryme pagal DIN 6350 ant suklio galvučių DIN 800**. Flanšo ruošinys turi būti apdirbamas ir pritaikomas iš staklių ir griebtuvo pusės.

Apdirbama medžiaga:

Pilkasis lydinys

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvui Nr. 310100; 310500, keturių kumštelių griebtuvui **Nr. 312000; 312500** ir kombinuotam tekinimo griebtuvui **Nr. 315630**.

tinka griebtuvams, kurių Ø: 80 mm

Riebokšlio Ø D₂: 56 mm

Kiaurymės Ø d₃: 20 mm

Aukštis h₁: 47 mm

Flanšo storis h₂: 15 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės $\varnothing d_3$	20 mm
Išorinis $\varnothing D$	92 mm
tinka griebtuvams, kurių \varnothing	80 mm
Riebokšlio $\varnothing D_2$	56 mm
Aukštis h_1	47 mm
Flanšo storis h_2	15 mm
Produkto rūšis	Tekinimo griebtuvo priedai