



Hidraulinis patronas HPH, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307610 32
GTIN	2050001671318
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija padidina bendrą standumą.
- Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Galimas ašinis reguliavimas
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180, 12; 20 ir 32.dydžiams.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 125 mm

Ø D₃: 63 mm

Ø D₂: 57 mm

Išorinis Ø D: 53 mm

L₁: 99 mm

L₂: 62 mm

Techninis aprašymas

L ₁	99 mm
perduodamas sukimo momentas M _D	750 Nm
Svoris	2,3 kg
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	125 mm
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Ø D ₂	57 mm
Ø D ₃	63 mm
L ₂	62 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Sriegis M	M16×1
Išorinis Ø D	53 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 16 mm	302180 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Užveržimo Ø D1 10 mm	302175 10
	302175 25

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 25 mm	
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 12 mm	302175 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 20 mm	302175 20
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 20 mm	302180 20
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 10 mm	302180 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 8 mm	302175 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 14 mm	302175 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 8 mm	302180 8
Galvutė HSK aušinio skysčio vamzdeliui Skirta HSK 32	309890 32
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 18 mm	302175 18
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 6 mm	302180 6
HSK aušinio skysčio vamzdelis Skirta HSK 32	309880 32
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 12 mm	302180 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 25 mm	302180 25
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 14 mm	302180 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 6 mm	302175 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 18 mm	302180 18
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 16 mm	302175 16