

Garant**Hidraulinis patronas HT, HSK-A 100 trumpas, Užveržimo Ø D1: 32mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 307555 32 |
| GTIN | 4045197586988 |
| Produktų klasė | 31H |

Aprašymas**Modelis:**

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135 - 302187.

Pastaba:

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|----------------|
| tinkama pereinamoji įvorė | 302180; 302175 |
|---------------------------|----------------|

| | |
|--|------------------------------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 71 mm |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 32 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm |
| Išorinis $\varnothing D$ | 72 mm |
| Reguliuojama ilgis V | 10 mm |
| Laikiklis | HSK-A 100 trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 20 mm | 302175 20 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 25 mm | 302180 25 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 6 mm | 302175 6 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 12 mm | 302180 12 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 14 mm | 302175 14 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 12 mm | 302175 12 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 8 mm | 302180 8 |

| | |
|---|-----------|
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm | 302180 16 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 18 mm | 302175 18 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 18 mm | 302180 18 |
| HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 32 | 309880 32 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm | 302175 16 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm | 302180 10 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 20 mm | 302180 20 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm | 302175 8 |
| Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 32 | 309890 32 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm | 302180 6 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 25 mm | 302175 25 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm | 302180 14 |
| Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm | 302175 10 |