



Hidraulinis patronas HPH, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

307610 6

GTIN

Produktų klasė

33W

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija padidina bendrą standumą.
- Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Galimas ašinis reguliavimas
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180, 12; 20 ir 32.dydžiams.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D₁

6 mm

L₂

26 mm

Svoris

1,1 kg

| | |
|--|------------------------------------|
| perduodamas sukimo momentas M_D | 50 Nm |
| L_1 | 54 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| $\varnothing D_3$ | 32 mm |
| $\varnothing D_2$ | 26 mm |
| Reguliuojama ilgis V | 10 mm |
| Sriegis M | M5 |
| Išorinis $\varnothing D$ | 50 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63

309880 63