

Garant
Karštojo užspaudimo patronas, HSK-E 40, Užveržimo Ø D1: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308030 4
GTIN	4045197377814
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.**

GARANT: - HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Frezų ir grąžtų, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304755.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	12 mm
Užspaudimo Ø D ₁	4 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	17 mm
Laikiklis	HSK-E 40
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9