




## Flanšas su kūginiu tvirtinimu ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kūgiui: 160/5 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	317700 160/5
GTIN	4019208028484
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Modelis:

Tiksliai apdirbtas iš visų pusių.

#### Paskirtis:

**Montavimui** ant tekimo griebtuvo su cilindrinu tvirtinimu laikikliu pagal DIN 6350 A.

**Tekimo griebtuvas su įtrauktu kūginiu tvirtinimu yra užtraukiamas.dėl mažos iškišos.**

Suklio galvutėms **ASA B 5.9 modelis D 1** (Camlock) ir **DIN 55029**.

#### Apdirbama medžiaga:

Ketus.

Kūgio Ø d<sub>2</sub>: 82,575 mm

Storis B: 31 mm

Camlock varžtų skaičius: 6

### Techninis aprašymas

Kūgio dydis	5
Storis B	31 mm
Camlock varžtų skaičius	6

Kūgio $\varnothing d_2$	82,575 mm
Išorinis $\varnothing d_1$	160 mm
Produkto rūšis	Tekinimo griebtuvo priedai