



Hidraulinis patronas HPH, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

307610 8

GTIN

Produktų klasė

33W

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija padidina bendrą standumą.
- Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Galimas ašinis reguliavimas
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180, 12; 20 ir 32.dydžiams.

Techninis aprašymas

L₂

27 mm

Ø D₂

28 mm

Užspaudimo Ø D₁

8 mm

perduodamas sukimo momentas M_D	90 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Svoris	1,1 kg
$\varnothing D_3$	34 mm
L_1	54 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Sriegis M	M6
Išorinis $\varnothing D$	50 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63

309880 63