



Hidraulinis patronas HPH, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307610 12
GTIN	2050001671134
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija padidina bendrą standumą.
- Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Galimas ašinis reguliavimas
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180, 12; 20 ir 32 dydžiams.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 90 mm

Ø D₃: 38 mm

Ø D₂: 32 mm

Išorinis Ø D: 52,5 mm

L₁: 64 mm

L₂: 37 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
L_2	37 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
perduodamas sukimo momentas M_D	200 Nm
$\varnothing D_2$	32 mm
Svoris	1,3 kg
L_1	64 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Sriegis M	M10×1
Išorinis $\varnothing D$	52,5 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Užveržimo $\varnothing D1$ 8 mm	302135 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo $\varnothing D1$ 8 mm	302140 8
	302140 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 5 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 3 mm

302135 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 5 mm

302135 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 6 mm

302135 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 3 mm

302140 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušiniu Užveržimo Ø D1 4 mm

302135 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 6 mm

302140 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Užveržimo Ø D1 4 mm

302140 4