

Garant
Hidraulinis patronas HT, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo Ø D1: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	307550 20
GTIN	4045197513083
Produktų klasė	31H

Aprašymas
Modelis:

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135 - 302187.

Pastaba:

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Techninis aprašymas

tinkama pereinamoji įvorė	302150; 302155; 302160; 302165
---------------------------	--------------------------------

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Naudingasis ilgis L_1	54 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis $\varnothing D$	52,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpas
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 6 mm	302160 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 14 mm	302160 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 4 mm	302155 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 10 mm	302160 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 8 mm	302155 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 5 mm	302155 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 6 mm	302155 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302155 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302155 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302155 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302160 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302160 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302160 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302155 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302160 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302160 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302155 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302160 4