

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 40, Užveržimo Ø D1: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307950 4
GTIN	4045197376848
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.
- Dydis 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

GARANT: - HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Frezų ir grąžtų, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304755.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Užspaudimo Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Išorinis Ø D	17 mm
Laikiklis	HSK-A 40
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9