



OZ cangės laikiklis Forma E3, VDI 30, Tipas: 1,5-16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319500 1,5-16
GTIN	4045197191410
Produktų klasė	32V

Aprašymas

Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Spalvinis žymėjimas VDI kotas: VDI 30

tinkamos spyruoklinės įvorės: 415 E

Užveržimo ribos d_2 : 2 - 16 mm

Riebokšlio $\varnothing d_6$: 68 mm

l_9 : 57 mm

Techninis aprašymas

tinkamos spyruoklinės įvorės	415 E
Išorinis $\varnothing d_{10}$	43 mm
l_9	57 mm
l_3	22 mm
l_8	42 mm
Riebokšlio $\varnothing d_6$	68 mm
Užveržimo ribos d_2	2 - 16 mm

Forma	E
VDI dydis	VDI 30
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 30
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis