



Profesionali pneumatinė tepalinė su antgaliu, Turinys: 150ml



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083557 150
GTIN	4024937600276
Produktų klasė	08H

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės cinkuoti didelės užspaudimo jėgos spaustuvai yra **100% sandarūs**. Paskirtis: Esant mažesnio tepimo reikalavimams transporto priemonių ir mašinų pramonėje. Švariam transportavimui įrankių dėžėse arba transporto priemonėse bei mašinose įrengtame įrankių laikymo skyriuje. Tėkmės sparta: maks. 0,3 cm³/eiga. Spaudimas: maks. 250 bar tinka vidutinės konsistencijos (2 klasės) tepalams ir labai klampioms alyvoms.

Techninis aprašymas

Ø tepalinės	40 mm
Visas ilgis	235 mm
Antgalio tipas	Universali / smaila
Turinys	150 ml
Indo medžiaga	Juodintas plienas
Darbinis slėgis	250 bar

Produkto rūšis

Tepalinė