

**Užspaudimo įvorė minkšta, SK 80, Pradinės kiaurymės Ø: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329946 40
GTIN	2050001924209
Produktų klasė	33H

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Minkšta cangė – ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Pastaba:**

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

**Techninis aprašymas**

Pradinės skylės Ø	40 mm
Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Ilgis l	53 mm

Laikiklis

SK 80

Produkto rūšis

Užspaudimo įvorė