

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė minkšta, SK 80, Pradinės kiaurymės Ø: 60mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329946 60
GTIN	2050001924216
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Minkšta cangė – ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Pradinės skylės Ø	60 mm
Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Ilgis l	53 mm

Laikiklis

SK 80

Produkto rūšis

Užspaudimo įvorė