

HAINBUCH**Užspaudimo įtaisas MANOK plus, Tipas / dydis: RD65****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Modelis:**

Stacionarus masyvus užspaudimo įtaisas iš ketaus. Didelė užspaudimo jėga, tikslumas ir standumas. Nušlifluotas paviršius horizontaliam cangės tvirtinimui, įmontuotas ribotuvas.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Tinka:

Spyruoklinės įvorės Nr. 329910 – 329946.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo raktu.

Pastaba:

Naudokite keitimo įtaisą Nr. 329832 dyd. 65

Techninis aprašymas

Ilgis L	184 mm
Plotis B	184 mm
Aukštis H	120 mm

Svoris	23,5 kg
Laikiklio dydis	RD65
Kiaurymių apskritimo \varnothing	126 mm
Atkartojimo tikslumas	0,01 mm
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių	126 mm
maksimali užspaudimo jėga	105 kN
Užspaudimo ribos	4 - 65 mm
Gylio ribotuvai	92 mm
Griovelio matmenų tolerancija	20 H7
Produkto rūšis	Užspaudimo įtaisas

Priedai

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 21,5 mm	329934 21,5
Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 9 mm	329932 9
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 52 mm	329934 52
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 56 mm	329930 56
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 26,5 mm	329930 26,5
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 55,5 mm	329934 55,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 31 mm	329930 31
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 29,5 mm	329934 29,5
Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo \varnothing (didėja kas 0,5 mm) 22 mm	329934 22
	329934 31,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 31,5 mm

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 56,5 mm

329934 56,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 20,5 mm

329934 20,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 26,5 mm

329934 26,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
59,5 mm

329930 59,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
53 mm

329930 53

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
24 mm

329930 24

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
39,5 mm

329930 39,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø
(didėja kas 0,5 mm) 8,5 mm

329932 8,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
10,5 mm

329930 10,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 11 mm

329934 11

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 33,5 mm

329934 33,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
34 mm

329930 34

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
46,5 mm

329930 46,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
55 mm

329930 55

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 62 mm

329934 62

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 4
mm

329930 4

329934 43

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 43 mm

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
21 mm

329930 21

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
16 mm

329930 16

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
11 mm

329930 11

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
52 mm

329930 52

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 42,5 mm

329934 42,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 46 mm

329934 46

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
31,5 mm

329930 31,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 5
mm

329930 5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
12,5 mm

329930 12,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
22 mm

329930 22

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
37 mm

329930 37

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
55,5 mm

329930 55,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 19 mm

329934 19

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 63,5 mm

329934 63,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 60,5 mm

329934 60,5

Užspaudimo įvorėminkšta Pradinės kiaurymės Ø 40 mm

329936 40

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 44,5 mm

329934 44,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 27 mm	329930 27
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 51,5 mm	329930 51,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 23 mm	329934 23
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 39 mm	329930 39
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 31 mm	329934 31
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 13,5 mm	329930 13,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 54 mm	329930 54
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 60 mm	329930 60
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 49,5 mm	329930 49,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 11,5 mm	329930 11,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 33 mm	329934 33
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 18 mm	329930 18
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 62,5 mm	329930 62,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 46 mm	329930 46
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 39,5 mm	329934 39,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 57,5 mm	329934 57,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 23 mm	329930 23
	329934 30

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 30 mm

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 18 mm

329934 18

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 34 mm

329934 34

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
38,5 mm

329930 38,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
32,5 mm

329930 32,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
23,5 mm

329930 23,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
42 mm

329930 42

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
13 mm

329930 13

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
36,5 mm

329930 36,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 32 mm

329934 32

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 36,5 mm

329934 36,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
53,5 mm

329930 53,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
40 mm

329930 40

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
16,5 mm

329930 16,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 57 mm

329934 57

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
64 mm

329930 64

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
35,5 mm

329930 35,5

329930 29,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
29,5 mm

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 53 mm

329934 53

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 54,5 mm

329934 54,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
25,5 mm

329930 25,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
58,5 mm

329930 58,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 58,5 mm

329934 58,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 53,5 mm

329934 53,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 15,5 mm

329934 15,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø
(didėja kas 0,5 mm) 10 mm

329932 10

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 38 mm

329934 38

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 61 mm

329934 61

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
29 mm

329930 29

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
61,5 mm

329930 61,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 60 mm

329934 60

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
21,5 mm

329930 21,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
34,5 mm

329930 34,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 48 mm

329934 48

329930 52,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
52,5 mm

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 65 mm

329934 65

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
48,5 mm

329930 48,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 61,5 mm

329934 61,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 54 mm

329934 54

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
62 mm

329930 62

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
28 mm

329930 28

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
56,5 mm

329930 56,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 45,5 mm

329934 45,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 25 mm

329934 25

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
51 mm

329930 51

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
44 mm

329930 44

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
38 mm

329930 38

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
42,5 mm

329930 42,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
57,5 mm

329930 57,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
7,5 mm

329930 7,5

Užspaudimo įvorėminkšta Pradinės kiaurymės Ø 20 mm

329936 20

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
33 mm

329930 33

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 43,5 mm	329934 43,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 9 mm	329930 9
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 28 mm	329934 28
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 59,5 mm	329934 59,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 24,5 mm	329930 24,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 21 mm	329934 21
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 49 mm	329930 49
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 58 mm	329930 58
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 8,5 mm	329930 8,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 37 mm	329934 37
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 51 mm	329934 51
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 12 mm	329930 12
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 12 mm	329934 12
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 13 mm	329934 13
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 32,5 mm	329934 32,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 63,5 mm	329930 63,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 27 mm	329934 27
	329930 4,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
4,5 mm

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 35 mm

329934 35

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 34,5 mm

329934 34,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 30,5 mm

329934 30,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
19,5 mm

329930 19,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
6,5 mm

329930 6,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 17 mm

329934 17

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
48 mm

329930 48

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
43 mm

329930 43

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
47 mm

329930 47

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 7
mm

329930 7

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
47,5 mm

329930 47,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 44 mm

329934 44

Užspaudimo įvorėsu skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø
(didėja kas 0,5 mm) 8 mm

329932 8

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 59 mm

329934 59

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
57 mm

329930 57

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
54,5 mm

329930 54,5

329930 5,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
5,5 mm

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 14 mm

329934 14

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
9,5 mm

329930 9,5

Užspaudimo įvorėminkšta Pradinės kiaurymės Ø 5 mm

329936 5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
10 mm

329930 10

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 11,5 mm

329934 11,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 48,5 mm

329934 48,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
50,5 mm

329930 50,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 50,5 mm

329934 50,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
15 mm

329930 15

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
32 mm

329930 32

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 19,5 mm

329934 19,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 56 mm

329934 56

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
17,5 mm

329930 17,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
28,5 mm

329930 28,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 64,5 mm

329934 64,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 47,5 mm

329934 47,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
45 mm

329930 45

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 18,5 mm	329930 18,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 42 mm	329934 42
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 24,5 mm	329934 24,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 41 mm	329934 41
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 52,5 mm	329934 52,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 20 mm	329934 20
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 40,5 mm	329930 40,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 30,5 mm	329930 30,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 41,5 mm	329930 41,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 51,5 mm	329934 51,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 33,5 mm	329930 33,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 37,5 mm	329930 37,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 27,5 mm	329934 27,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 14,5 mm	329930 14,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 36 mm	329934 36
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 35,5 mm	329934 35,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 46,5 mm	329934 46,5
	329934 47

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 47 mm

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
61 mm

329930 61

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 29 mm

329934 29

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 23,5 mm

329934 23,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
35 mm

329930 35

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 16 mm

329934 16

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
65 mm

329930 65

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 25,5 mm

329934 25,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 63 mm

329934 63

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
44,5 mm

329930 44,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 24 mm

329934 24

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 37,5 mm

329934 37,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 16,5 mm

329934 16,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 49 mm

329934 49

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 14,5 mm

329934 14,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 12,5 mm

329934 12,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 38,5 mm

329934 38,5

329930 20,5

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 20,5 mm	
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 60,5 mm	329930 60,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 59 mm	329930 59
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 15 mm	329934 15
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 18,5 mm	329934 18,5
Užspaudimo įvorėminkšta Pradinės kiaurymės Ø 8 mm	329936 8
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 6 mm	329930 6
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 49,5 mm	329934 49,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 36 mm	329930 36
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 26 mm	329934 26
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 17,5 mm	329934 17,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 45,5 mm	329930 45,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 28,5 mm	329934 28,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 39 mm	329934 39
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 43,5 mm	329930 43,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 22,5 mm	329930 22,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 27,5 mm	329930 27,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 14 mm	329930 14

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 55 mm	329934 55
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 25 mm	329930 25
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 26 mm	329930 26
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 58 mm	329934 58
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 50 mm	329930 50
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 41,5 mm	329934 41,5
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 40 mm	329934 40
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 41 mm	329930 41
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 13,5 mm	329934 13,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 64,5 mm	329930 64,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 15,5 mm	329930 15,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 8 mm	329930 8
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 30 mm	329930 30
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 22,5 mm	329934 22,5
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 19 mm	329930 19
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 45 mm	329934 45
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 63 mm	329930 63
	329934 40,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 40,5 mm

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
20 mm

329930 20

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 50 mm

329934 50

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 64 mm

329934 64

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm)
17 mm

329930 17

Užspaudimo įvorėsu skersiniais grioveliais Užspaudimo Ø
(didėja kas 0,5 mm) 9,5 mm

329932 9,5

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm) 62,5 mm

329934 62,5