

**Kompaktiškas kampinis šlifuoκlis, Tipas: 722177****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077111 722177
GTIN	4014586875316
Produktų klasė	03F

Aprašymas**Modelis:****FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoκlis Ø 125 mm.**

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatranką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Gamintojo pavadinimas: WSG 11-125

Naudojama galia: 1100 W

maksimalus sūkių skaičius: 11 000 min⁻¹

maksimalus disko Ø: 125 mm

maksimalus pjovimo gylis: 33 mm

Svoris: 2,2 kg

Techninis aprašymas

Svoris	2,2 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip

Gamintojo pavadinimas	WSG 11-125
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
Saugos jungiklis	ne
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
Naudojama galia	1100 W
maksimalus sūkių skaičius	11 000 min ⁻¹
maksimalus disko Ø	125 mm
Ypatybė	trumpas modelis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis