



Greitojo keitimo įrankių laikiklių įtvaras, Tipas: AA



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318000 AA
GTIN	4045197315687
Produktų klasė	36A

Aprašymas

Paskirtis:

Įtvarą plokščiu šlifuo tu paviršiumi uždėkite ir pritvirtinkite ant kuo lygesnio suporto. Tuo tikslu iš pradžių reikia išgręžti atitinkamą centravimo kiaurymę. Lygiavimas vyksta ištekimo peiliu, lygiuojant plokščio disko atžvilgiu. Tada nustatykite rodyklę ant dangtelio nulinės žymos ir tvirtai priveržkite užveržimo varžtą. Tiksliems tekinimo darbams arba sudėtingam rupiajam apdirbimui rekomenduojama užfiksuoti galvutę 2 kaiščiais. Kiaurymės jau paruoštos.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 ekscentrine svirtimi, skirta Nr. 318000, 1 užveržimo raktas, skirtas Nr. 318100; 318200.

Techninis aprašymas

Tipas	AA
Plotis	70 mm
maksimalus slankiklio plotis SB	80 mm
Galvutės kiaurymės Ø	13 mm
maksimali iškyša A	30 mm
maksimalus tekinimo peilių aukštis h	12 mm
Aukštis	37 mm

Centravimo plokštelės kiaurymės \emptyset	10 mm
maksimalus tekimo staklių galingumas	1,104 kW
Produkto rūšis	Peilio laikiklis

Priedai

Greitojo keitimo ištekimo peilio laikiklis Tipas AA	318200 AA
Greitojo keitimo tekimo peilio laikiklis Tipas AA12/50	318100 AA12/50