



Profesionali pneumatinė tepalinė K100 su įsukama tūtele, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083558 1
GTIN	4024937406267
Produktų klasė	08H

Aprašymas

Modelis:

Įvairiose srityse naudojamos **profesionalios pneumatinės tepalinės su įsukama tūtele** iš temperatūrai ir karščiui atsparaus plastiko. Optinė pripildymo kontrolė. **Galima paprastai, greitai ir visiškai švariai įdėti ir išimti tepalo tūtelę.** Skirta vidutinės konsistencijos (2 klasės) tepalams ir labai klampioms alyvoms. **Idealiai tinka visiems įrankių lagaminams ir dirbtuvių vežimėliams.**

Techninis aprašymas

Visas ilgis	228 mm
Ø tepalinės	38 mm
Antgalio tipas	Universalus
Indo medžiaga	Karščiui atsparus plastikas
Produkto rūšis	Tepalinė

Priedai

Universalaus tepalo tūtelė įsukama Tipas UNI

083559 UNI