



## Universalus lituoklis, Šiluminė galia: 300W



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082100 300
GTIN	4003008025736
Produktų klasė	04C

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgaamžis pramoninis lituoklis su **Ersadur ilgalaikiu litavimo smaigaliu** (30 kartų ilgesnė eksploataavimo trukmė, lyginant su tradiciniais vario litavimo smaigaliais). **Įkaitimo laikas 3 min** (dyd. 300 apie 5 min). Maitinimas 1,5 m guminiu kabeliu (PVC, kai dyd. 30). **Su stovu** (tik ne dyd. 30). Efektyvus lituoklis šlako susidarymui atspariu litavimo smaigaliu (ne Ersadur smaigaliu). Dėl didelio našumo puikiai tinka skardos apdirbimui, vario bėgelių litavimui, deginimo spaudų šildymui, konteinerių ir kėbulų gamybai.

#### Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Litavimo smaigalio plotis: 25 mm

Šiluminė galia: 300 W

Aukščiausia litavimo temperatūra po 3 minučių: 470 °C

Svoris be maitinimo laido: 870 g

### Techninis aprašymas

Svoris be maitinimo laido	870 g
Šiluminė galia	300 W
Litavimo smaigalio plotis	25 mm
Aukščiausia litavimo temperatūra po 3 minučių	470 °C
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lituoklis

**Priedai**

Išlitavimo švirkštas PDD03, plastikas, antistatinis	082355
Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1,5 mm	082365 1,5
Lydmetalis Sn60Pb40, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1 mm	082360 1
Lydmetalis Sn60Pb40, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1,5 mm	082360 1,5
Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1 mm	082365 1
Litavimo smaigalys Gamintojo pavadinimas 302MZ	082400 302MZ
	E030100
	0302MZ/SB
	0A17