

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308189 5 |
| GTIN | 4045197290960 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir gražtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------|
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 5 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Išorinis Ø D | 17 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |
| Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Apatinė spintelė | 354290 |