

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 120,  
Užveržimo Ø D1: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308192 18
GTIN	4045197468642
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.  
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

**GARANT:** HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**  
Su **uždaromais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	18 mm

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1