



## Vieno greičio gręžtuvas, Tipas: HDE13RQX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Produktų klasė	03M

### Aprašymas

#### Modelis:

Milwaukee rankinis gręžtuvas –

- 13 mm gręžtuvas, su 94 Nm sukimo momentu.
- Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius.
- FIXTEC suklio fiksatorius greitam grąžto pakeitimui.
- Tvirta izoliuota metalinė reduktoriaus dėžė.
- QUIK-LOK kabelio greitojo keitimo sistema.

#### Privalumai:

QUIK-LOK kabelis.

#### Tiekimo sudėtis:

Su metaliniu greitojo užveržimo griebtuvu 1,5–13 mm, papildoma rankena, QUIK-LOK kabeliu (4 m), HD dėžė.

### Techninis aprašymas

Svoris	2 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	38 mm

Gamintojo pavadinimas	HDE13RQX
Naudojama galia	950 W
maksimali vibracija pagal EN	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Dešininė / kairinė eiga	taip
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės $\varnothing$ pliene	13 mm
Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 850 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Produkto rūšis	Gręžtuvas