



Karūninis gręžtuvas, Tipas: 727041



Užsakymo data

Užsakymo numeris

076520 727041

GTIN

4014586872834

Produktų klasė

03F

Aprašymas

Modelis:

- Didelė magneto laikymo jėga ir apsauginis jungiklis garantuoja saugų darbą visose padėtyse.
- Integruotas aušinimo skysčio tiekimas, kad pjūvis būtų švaresnis ir įrankis patvaresnis.
- Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.
- Dešininė/ kairinė eiga (ir sriegiant).
- Optimalaus svorio konstrukcija.

Paprastai valdomas mažo svorio karūninis gręžtuvas efektyviam gręžimui dirbtuvėse ir statybose.

2-jų greičių magnetiniai karūniniai gręžtuvai

- Galima keisti pastūmos žvaigžutės pusę.
- Padidinta magneto laikymo jėga.
- 5-ių pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius ir sūkių skaičiaus atmintinė.

Detalus aprašymas:

Paprastai valdomas mažo svorio karūninis gręžtuvas efektyviam gręžimui dirbtuvėse ir statybose.

Tiekimo sudėtis:

Su aušinimo skysčio indu, tvirtinimo diržu, 1 centravimo kaiščiu, kabliu drožlėms, lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Reikia teirautis.

Pastaba:

HM karūninius grąžtus ir laikiklius rasite Nr. 119000. Tinkami QuickIN-Max laikikliai ir HM karūniniai grąžtai maks. DM 100 mm tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	130 - 260 min ⁻¹
Magnetinio pado ilgis	195 mm
Plotis	198 mm
Įrankių laikiklio forma	QuickIN
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Magnetinio pado plotis	90 mm
Svoris	13,2 kg
Ilgis	311 mm
maksimalus gilavimo Ø	31 mm
Darbinė eiga	145 mm
maksimalus pritrynimio Ø	16 mm
Gamintojo pavadinimas	KBM50Q
Naudojama galia	1200 W
Tinklo įtampa	230 V
Aukštis	730 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	260 - 520 min ⁻¹
maksimalus gręžimo Ø pliene	12 - 50 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M16 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

Priedai

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
--	-----------

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43