

AEG

Smūginis gręžtuvas, Tipas: SB2E850R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Našus **smūginis gręžtuvas** su

- **dešinine / kairine eiga;**
- **apsaugine mova;**
- **FIXTEC metaliniu greito užveržimo griebtuvu;**
- **2-jų greičių planetinė pavara dideliam sukimo momentui ir optimaliam pritaikymui prie medžiagos.**

Kompaktiškas ir galingas 850 W smūginis gręžtuvas.

Privalumai:

FIXTEC metalinis greitojo užveržimo griebtuvus.

Tiekimo sudėtis:

Su metaliniu greito užveržimo griebtuvu 1,5 – 13 mm, papildoma rankena, gręžimo gylio ribotuvu, transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamą griebtuvą rasite 34 skyriuje.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3200 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	13,7 m/s ²
Naudojama galia	850 W
Gamintojo pavadinimas	SB2E850R
Svoris	2,8 kg
maksimalus sukimo momentas	56 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1000 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	20 mm
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas