

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308189 14
GTIN	4045197291011
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	14 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D ₂	27 mm

Išorinis Ø D	34 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Apatinė spintelė	354290