

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas, HSK-F 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308193 10
GTIN	4045197588128
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Dydis 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**GARANT:** HSK darbinės plokštumos apdirbtos. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Be srieginių kiaurymių balansavimo varžtams ir **be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.**

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

**Paskirtis:**

- Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
- Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

**Tiekimo sudėtis:**

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	31 mm
Laikiklis	HSK-F 63 A = 120
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

### Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/308193-10>