



## Įdėklas VARIA VX4, VX4, Užveržimo Ø D1: 6mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319827 6      |
| GTIN             | 2050001742599 |
| Produktų klasė   | 33E           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**VX** - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. **Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.**

#### Privalumai:

- **Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.**
- **Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.**
- **Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.**

#### Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

#### Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Ypač trumpas modelis, iškili matavimo plokštuma. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

### Techninis aprašymas

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub> | 6 mm |
|-----------------------------|------|

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 16 mm              |
| Išorinis Ø D                    | 25 mm              |
| Laikiklis                       | VX4                |
| Produkto rūšis                  | Weldon įspraustinė |