



Įdėklas VARIA VX3, VX3, Užveržimo Ø D1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319823 16
GTIN	2050001743688
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Modelis:

VX - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. **Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.**

Privalumai:

- **Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.**
- **Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.**
- **Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.**

Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Ypač trumpas modelis, iškili matavimo plokštuma. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	28 mm
---------------------------------	-------

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Išorinis $\varnothing D$	48 mm
Laikiklis	VX3
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė