



Kompaktiškas kampinis šlifuoKLIS, Tipas: 722178



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 722178
GTIN	4014586875323
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoKLIS Ø 125 mm.

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Gamintojo pavadinimas: WSG 15-125P

Naudojama galia: 1500 W

maksimalus sūkių skaičius: 11 000 min⁻¹

maksimalus disko Ø: 125 mm

maksimalus pjovimo gylis: 33 mm

Svoris: 2,3 kg

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis	33 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip

maksimalus disko Ø	125 mm
Ypatybė	trumpas modelis
maksimalus sūkių skaičius	11 000 min ⁻¹
Saugos jungiklis	ne
Svoris	2,3 kg
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s ²
Naudojama galia	1500 W
Gamintojo pavadinimas	WSG 15-125P
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis