

EWS**Užmaunamų frezų laikiklis VARIA, V5, Virbo Ø d1: 27 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

319841 27

GTIN

Produktų klasė

33E

Aprašymas**Privalumai:**

- **Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.**
- **Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.**
- **Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.**

Paskirtis:**Su prizminiu pleištu.** Frezoms su išilginiais ir skersiniais grioveliais.**Pastaba:**

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Dėl vidinio aušinimo reikia teirautis.

Užmaunamos frezos ilgis L₄: 33 mmFlanšo plotis L₅: 10 mm**Techninis aprašymas**Užmaunamos frezos ilgis L₄

33 mm

Virbo Ø d₁

27 mm

Flanšo plotis L₅

10 mm

Laikiklis

V5

Produkto rūšis

Užmaunama įspraustinė