



Įdėklas VARIA, V4, Užveržimo Ø D1: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319825 8
GTIN	
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Ypač trumpas modelis, iškili matavimo plokštuma.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	19 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Išorinis Ø D	25 mm

Laikiklis

V4

Produkto rūšis

Weldon įspraustinė