



Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3, VX3, Virbo Ø d1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319835 16
GTIN	2050001743534
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Modelis:

VX - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. **Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.**

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu. Frezoms su išilginiais ir skersiniais grioveliais.

Pastaba:

Dėl vidinio aušinimo reikia teirautis.

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm.

Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	16 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	25 mm

Flanšo plotis L ₅	4 mm
Laikiklis	VX3
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė