



## Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3, VX3, Virbo Ø d1: 27mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319835 27
GTIN	2050001743558
Produktų klasė	33E

### Aprašymas

#### Modelis:

**VX** - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. **Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.**

#### Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

#### Paskirtis:

**Su prizminiu pleištu.** Frezoms su išilginiais ir skersiniais grioveliais.

#### Pastaba:

Dėl vidinio aušinimo reikia teirautis.

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm.

Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiesiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

### Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	29 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	27 mm

Flanšo plotis L <sub>5</sub>	4,5 mm
Laikiklis	VX3
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė