

SWISS TOOLS

## Įrankio laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	318811 25
GTIN	2050001673114
Produktų klasė	36D

### Aprašymas

#### Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

#### Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Užveržiamas ilgis  $L_1$ : 58 mm

P: 40 mm

Išorinis  $\varnothing$  D: 102 mm

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
P	40 mm
Užveržiamas ilgis $L_1$	58 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Išorinis $\varnothing$ D	102 mm
Laikiklis	HSK-T 63

Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Peilio laikiklis