

## PRYOR

Keičiamų skaičių ir raidžių spaudai rinkinys, standartinis šriftas 0 – 9 ir A – Z,  
Šrifto aukštis: 5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085480 5
GTIN	5022044020160
Produktų klasė	08W

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač tikslus įspaudimo mechanizmas greitam ir racionaliam ženklinimui **keliomis raidėmis ir skaičiais tuo pat metu.**

#### Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms (pvz.: duomenų skydelių, įrankių, staklių dalių ir pan.), kurių **kietumas iki 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Tiekimo sudėtis:

100 spaudų rūšių, 12 tarpų elementų (šrifto aukštis 5 mm: 6 vnt.), 1 pincetas, 1 šešiabriaunis raktas, 1 laikiklis plastikinėje dėžutėje.

#### Atsarginė dalis:

Kitokius spaudus galima užsisakyti Nr. 085481, nurodant pageidaujimą šrifto dydį / tipą (pvz.: Nr. 085481 dyd. 3/E).

### Techninis aprašymas

spaudų ilgis	19,05 mm
naudojamos spaudų rūšys	8

spaudų aukštis	8 mm
Šrifto aukštis	5 mm
Antspaudo laikiklio ilgis	39 mm
spaudų plotis	4,8 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

## Priedai

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/7 mm	085481 5/7
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/E mm	085481 5/E
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/M mm	085481 5/M
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/8 mm	085481 5/8
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/V mm	085481 5/V
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/. mm	085481 5/.
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/T mm	085481 5/T
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/W mm	085481 5/W
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/U mm	085481 5/U
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/Y mm	085481 5/Y
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/L mm	085481 5/L
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/2 mm	085481 5/2
	085481 5/+

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/+ mm

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/F mm

085481 5/F

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/5 mm

085481 5/5

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/R mm

085481 5/R

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/D mm

085481 5/D

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/6 mm

085481 5/6

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5LEER mm

085481 5LEER

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/H mm

085481 5/H

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/& mm

085481 5/&

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/P mm

085481 5/P

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/1 mm

085481 5/1

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/N mm

085481 5/N

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/C mm

085481 5/C

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/0 mm

085481 5/0

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/S mm

085481 5/S

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/J mm

085481 5/J

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/G mm

085481 5/G

085481 5/I

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/l mm

Plieno rūšis galima keistiSkaičiai 0 – 9 Šrifto aukštis 5 mm

085483 5

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/Q mm

085481 5/Q

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/O mm

085481 5/O

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/, mm

085481 5/,

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/3 mm

085481 5/3

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/Z mm

085481 5/Z

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/9 mm

085481 5/9

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/A mm

085481 5/A

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/X mm

085481 5/X

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/K mm

085481 5/K

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/4 mm

085481 5/4

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5// mm

085481 5//

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/- mm

085481 5/-

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 5/B mm

085481 5/B

Plieninių spaudų laikiklis, atskirai, iš rinkinio Nr. 085480 Tinka šrifto dydžiui 4-5 mm

085482 4-5