

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis įstrižas 45°, dešininis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318822 20
GTIN	2050001673459
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Techninis aprašymas

Užveržiamas ilgis L_1	45 mm
P	30 mm
laikiklio kvadratui	20 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	15 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis $\varnothing D$	80 mm
Laikiklis	HSK-T 63
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

