

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 20mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318802 20
GTIN	2050001673060
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Techninis aprašymas

Užveržiamas ilgis L ₁	45 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
laikiklio kvadratui	20 mm
P	30 mm
Išorinis Ø D	80 mm
Laikiklis	HSK-T 63
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

