



## Smūginis gręžtuvas 230 V, Tipas: PLH32XE



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 075520 PLH32XE |
| GTIN             | 4002395233342  |
| Produktų klasė   | 03M            |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
- SDS-Plus grąžto laikiklis.
- Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
- Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.

**Elektrinis smūginis gręžtuvas su didele smūgių energija gręžti iki 32 mm į betoną.** Tinklo laidas 4 m.

- **FIXTEC greito įrankių keitimo sistema keisti tarp SDS-Plus tvirtinimo ir metalinio greito užveržimo griebtuvo nenaudojant įrankių.**
- **Sukimo ribotuvas lengviems kalimo darbams.**
- **Apsauginė mova apsaugo naudotoją ir mašiną, kai gręžtuvas blokuojamas.**
- **Antivibracinė sistema AVS.**

#### Privalumai:

Antivibracinė sistema.

#### Tiekimo sudėtis:

Su FIXTEC SDS-Plus adapteriu, greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu 1,5 – 13 mm, papildoma rankena su gręžimo gylio ribotuvu, tepimo alyva, lagaminu.

#### Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

## Techninis aprašymas

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Naudojama galia                            | 900 W                              |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene      | 16 mm                              |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 - 13 mm                        |
| maksimalus smūgių skaičius                 | 4500 - 4500 min <sup>-1</sup>      |
| Gamintojo pavadinimas                      | PLH32XE                            |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje   | 40 mm                              |
| Svoris                                     | 3,6 kg                             |
| Įrankių laikiklio forma                    | SDS-Plus                           |
| maksimali vibracija pagal EN               | 22 m/s <sup>2</sup>                |
| Smūgių energija                            | 3,8 J                              |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone      | 32 mm                              |
| Sūkių skaičiaus diapazonas                 | 0 - 800 min <sup>-1</sup>          |
| Kotas                                      | SDS Plus                           |
| Pakuotė                                    | Lagaminas                          |
| Maitinimas                                 | Maitinimo šaltinis                 |
| tinka medžiagoms                           | Betonas                            |
| tinka medžiagoms                           | Akmuo                              |
| tinka medžiagoms                           | Mūrijimas                          |
| Produkto rūšis                             | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| 1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3)<br>Grąžto Ø 4-10 mm        | 787057 4-10 |
| Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 12 mm | 787060 12   |
| Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 10 mm | 787060 10   |

|   |             |
|---|-------------|
| Universalių grąžtų rinkinysilgas Grąžto Ø 6-12 mm                                       | 787055 6-12 |
| Universalių grąžtų rinkinys Grąžto Ø 4-10 mm  | 787050 4-10 |
| Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmisilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 8 mm | 787060 8    |