



**Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, Top 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 53,5mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329974 53,5   |
| GTIN             | 2050001928160 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Užspaudimo įvorės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

### Privalumai:

- **25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.**
- **Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.**
- **Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Rekomendacija:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

### Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Užspaudimo Ø        | 53,5 mm                                   |
| Užveržimo plokštuma | su skersiniais ir išilginiais grioveliais |
| Kietis              | 60 HR                                     |
| Profilis            | apvali                                    |
| Ilgis l             | 49 mm                                     |
| Laikiklis           | Top 65                                    |
| Produkto rūšis      | Užspaudimo įvorė                          |