

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis įstrižas 45°, dešininis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318880 25
GTIN	2050001672858
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 110 mm

P: 40 mm

Išorinis Ø D: 102 mm

Viršūnės centro perstūmimas f: 15 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
P	40 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	15 mm
Išorinis Ø D	102 mm
Laikiklis	PSC 63

Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Peilio laikiklis