

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318806 25
GTIN	2050001673084
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Techninis aprašymas

P	40 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	58 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	102 mm
Laikiklis	HSK-T 63
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

