

# AEG

## Smūginis gręžtuvas, Tipas: SB2E1100RV



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

075610 SB2E1100RV

GTIN

4002395294176

Produktų klasė

07A

### Aprašymas

#### Modelis:

Našus smūginis gręžtuvas su

- dešinine / kairine eiga;
- apsaugine mova;
- FIXTEC metaliniu greito užveržimo griebtuvu;
- 2-jų greičių planetinė pavara dideliam sukimo momentui ir optimaliam pritaikymui prie medžiagos.

Kompaktiškas ir galingas 1100 W smūginis gręžtuvas su antivibracine sistema (AVS).

#### Privalumai:

Antivibracinė sistema.

#### Tiekimo sudėtis:

Su metaliniu greito užveržimo griebtuvu 1,5 – 13 mm, papildoma rankena, gręžimo gylio ribotuvu, transportavimo lagaminu.

#### Pastaba:

Tinkamą griebtuvą rasite 34 skyriuje.

### Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	60 Nm
maksimali vibracija pagal EN	13,7 m/s <sup>2</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	22 mm
Gamintojo pavadinimas	SB2E1100RV
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3200 min <sup>-1</sup>
Svoris	2,9 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Naudojama galia	1100 W
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1000 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas