

SWISS TOOLS

## Įrankio laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis, HSK-T 40, laikiklio kvadratui: 20 mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 318611 20     |
| GTIN             | 2050001715326 |
| Produktų klasė   | 36D           |

### Aprašas

#### Aprašymas:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

#### Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Laikiklio norma: ISO 12164-3

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Užveržiamas ilgis  $L_1$ : 45 mm

P: 30 mm

Išorinis  $\varnothing$  D: 80 mm

### Techninis aprašymas

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| P                               | 30 mm    |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm    |
| laikiklio kvadratui             | 20 mm    |
| Užveržiamas ilgis $L_1$         | 45 mm    |
| Išorinis $\varnothing$ D        | 80 mm    |
| Laikiklis                       | HSK-T 40 |

Laikiklio norma

ISO 12164-3

Vidinis aušinimas

taip